

Tutoriel Online Support


Prévisualisation 3D avec réalité augmentée

**24h/24
7j/7**

**Portail en ligne
ONLINE SUPPORT**

Configuration de produits, sélection de pièces détachées,
demande d'offre, commande, suivi de livraison et bien plus encore !
<http://os.usocome.com>

Qu'est ce que la prévisualisation 3D ?



Une manière d'afficher et d'interagir avec le modèle 3D d'un produit SEW



Directement dans Online Support (OS)



Nécessite uniquement votre navigateur Web.

Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire !

Où trouver la prévisualisation 3D ?

→ Dans « **Données et Documentations** » dans l’assistance en ligne.

Online Support > Données & documentations

Données & documentations

Données CAO

Données IAO

Documentations

Données produit

Logiciel

< Précédent

WAF39 DR2C71MA4/BE1H/MVO/IV

Spécifications CAO

Pour générer vos données CAO, vous pouvez affiner les spécifications du produit :

Position de montage

M1

Diamètre flasque

160mm

Arbre de sortie

Arbre creux mètr. 25

Type couvercle

Pas de couvercle de protection

Côté flasque

A

Côté arbre

A

2e bout arbre moteur

sans 2e BA

Schéma de branchement

R13

Exécution du capot de ventilateur


Capot de ventilateur en plastique

Aperçu produit

Afficher la vue de produit orientable (AR)

Générer données CAO

Intégré aux fonctionnalités d'assistance en ligne



Données & Documentations: « Données CAO »

Lien depuis les PDF des offres/confirimations de commande



Demande d'offre & commande : « Panier »

Également pour les nouveaux produits de DriveConfigurator




Ingénierie & sélection : « Gestion des variantes »

A l'aide de l'intégration « Données et documentations »


Fonctionnalités de la prévisualisation 3D

-  Mode plein écran
-  Vues/rotations prédéfinies
-  Options de présentation (ex: la transparence)
-  Mesurer entre deux points
-  Cotation
-  Vue en coupe
-  **Réalité augmentée**
-  Capture d'écran : Enregistrer au format PNG
-  Retour à la vue d'accueil
-  Autres paramètres
-  Faire pivoter, zoomer, faire un panoramique sur le modèle 3D à l'aide de la souris




Exemple de fonctionnalités de la prévisualisation 3D

Cotation




Un clic pour afficher la largeur, la hauteur et la longueur totales des modèles

Mesurer




Mesures multiples sur les bords ou mesures libre sur la surface du modèle


Fonctionnalités de la prévisualisation 3D: Réalité augmentée




- Affichez le modèle dans votre environnement réel à l'aide de votre smartphone ou tablette
- Le modèle est affiché dans sa taille/ ses dimensions d'origine !





Fonctionnalités de la prévisualisation 3D: Réalité augmentée



- Déplacez le smartphone « autour du produit » pour le voir sous tous les angles et à toutes les distances.
- Faites glisser/pincez le produit sur votre smartphone pour le déplacer, le faire pivoter ou le redimensionner.



Réalité augmentée: Etape par étape



Lancer la
prévisualisation
3D

Cliquez sur
l'icône « AR ».

Scanner le code
QR

Profitez du
produit en
réalité
augmentée

Merci beaucoup pour votre intérêt !

Vous avez des questions ?



Assistance Online Support



online-support@usocome.com



03.88.73.65.65